

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.861

Кабельный ввод латунь

Состояние: 08.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.861 - Кабельный ввод латунь

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

Функции

Арт. №	SZ 2411.861
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
Материал	Латунь Уплотнение: CR/NBR
Поверхность	Никелированная
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 68 (5 бар, 30 мин)
Размер	Высота: 52 мм
Резьба	M50 x 1,5
Длина резьбы	9 мм
Мин. диаметр кабеля	27 мм
Макс. диаметр кабеля мм	38 мм
Диапазон рабочих температур	-40 °C...100 °C
torque	35 Nm
Размер под ключ	58 мм
Размер	Резьба: M50 x 1,5 Длина резьбы: 9 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

Функции

Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0,6 kg
Gross weight	0,678 kg
Код ТНВЭД	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Описание продукта	SZ кабельный ввод латунь, размер: M50x1,5, для кабеля \varnothing 27-38 мм

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK