

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.871**

**Кабельный ввод латунь**

Состояние: 11.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.871 - Кабельный ввод латунь

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

## Функции

Арт. №	SZ 2411.871
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
Материал	Латунь Уплотнение: CR/NBR
Поверхность	Никелированная
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 68 (5 бар, 30 мин)
Размер	Высота: 54 мм
Резьба	M63 x 1,5
Длина резьбы	14 мм
Мин. диаметр кабеля	34 мм
Макс. диаметр кабеля мм	44 мм
Диапазон рабочих температур	-40 °C...100 °C
torque	50 Nm
Размер под ключ	64 мм
Размер	Резьба: M63 x 1,5 Длина резьбы: 14 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

## Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,48 kg
Gross weight	0,498 kg
Код ТНВЭД	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Описание продукта	SZ кабельный ввод латунь, размер: M63x1,5, для кабеля ø 34-44 мм

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK