
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2433.010 Настенное крепление

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SZ 2433.010 - Настенное крепление для АХ из нержавеющей стали, КХ из нержавеющей стали

Для крепления корпусов из нержавеющей стали AX и KX.

#### Функции

Арт. №	SZ 2433.010
Описание продукта	Для крепления корпусов из нержавеющей стали АХ и КХ.
Преимущества	Простое навешивание настенного держателя на
	смонтированный винт на стене
	Благодаря различным положениям монтажа, настенное
	крепление может быть оптимально адаптировано к местным
	особенностям
	При необходимости держатель может быть оснащен
	эстетичной защитой с эстетичным защитным кожухом
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Комплект поставки	Настенное крепление
	Заглушки
	Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены	20 мм
Указание	Для сохранения степени защиты и в целях соблюдения
	санитарных требований, в корпусах из нержавеющей стали
	отсутствуют отверстия для установки настенного крепления
Подходит для	Тип корпуса: AX нержавеющая сталь
	KX нержавеющая сталь
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 4X Type 12
Упаковка	

© Rittal 2025

### Функции

Gross weight	0.42
Код ТНВЭД	83025000
EAN	4028177938144
E-Number Sweden	E3465272
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA