


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2433.510

Настенное крепление

Состояние: 23.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2433.510 - Настенное крепление для АХ из нержавеющей стали, КХ из нержавеющей стали

Для крепления корпусов из нержавеющей стали АХ и КХ.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2433.510
Описание продукта	Для крепления корпусов из нержавеющей стали АХ и КХ.
Преимущества	<p>Простое навешивание настенного держателя на смонтированный винт на стене</p> <p>Благодаря различным положениям монтажа, настенное крепление может быть оптимально адаптировано к местным особенностям</p> <p>При необходимости держатель может быть оснащен эстетичной защитой с эстетичным защитным кожухом</p>
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Комплект поставки	Настенное крепление Заглушки Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены	20 мм
Указание	Для сохранения степени защиты и в целях соблюдения санитарных требований, в корпусах из нержавеющей стали отсутствуют отверстия для установки настенного крепления
Подходит для	Тип корпуса: АХ нержавеющая сталь КХ нержавеющая сталь
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.4

Функции

Gross weight	0.428
Код ТНВЭД	83025000
EAN	4028177938151
E-Number Sweden	E3465273
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA