


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.100

Комфортная ручка AX

Состояние: 15.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.100 - Комфортная ручка AX

Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.

Функции

| | |
|---------------------------|---|
| Арт. № | AX 2435.100 |
| Исполнение | Для замочных вкладышей и профильного полуцилиндра |
| Описание продукта | Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра. |
| Материал | Цинковое литье под давлением |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
| Цвет | RAL 7035 |
| Замок | Исполнение замка: Prepared for lock inserts, version A, the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm |
| Подходит для типа корпуса | AX с 3-точечной системой замков TE Нижние части TP TX CableNet |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0,56 kg |
| Gross weight | 0,58 kg |
| Код ТНВЭД | 83024110 |

Функции

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000327 |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000327 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
|------------|----------|

| | |
|-------------------|---|
| Описание продукта | АХ комфортная ручка, для АХ со штанговым запором, под установку замочных вкладышей или профильного полуцилиндра |
|-------------------|---|

Одобрения

| | |
|-----------|----------------------------|
| Одобрения | DNV-GL UL + C-UL - FTТА |
|-----------|----------------------------|