Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 2435.100 - Комфортная ручка АХ

Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.

Функции

Арт. №	AX 2435.100
Исполнение	Для замочных вкладышей и профильного полуцилиндра
Описание продукта	Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
Материал	Цинковое литье под давлением
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Замок	Исполнение замка: Prepared for lock inserts, version A, the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm
Подходит для типа корпуса	AX с 3-точечной системой замков TE Нижние части TP TX CableNet
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.56
Gross weight	0.58
Код ТНВЭД	83024110

© Rittal 2025

Функции

EAN	4028177938168
E-Number Sweden	E7238516
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Одобрения

Одобрения	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3