## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2459.500 Заглушка для сброса давления

Состояние: 21.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### SZ 2459.500 - Заглушка для сброса давления

Pressure relief stoppers in polyamide with integral sealing membrane, especially for enclosures which are exposed to changing climatic conditions (e.g. with outdoor siting).

#### Функции

Арт. №	SZ 2459.500	
Описание продукта	Если корпуса подвержены меняющимся климатическим условиям, вследствие перепадов давления внутри закрытого корпуса может образоваться конденсат. Встроенные уплотнительные мембраны в заглушке для сброса давления в значительной степени предотвращают перепады давления и, следовательно, образование конденсата, а также дополнительно защищают от проникновения влаги снаружи. В целях защиты от загрязнения установка осуществляется на вертикальных поверхностях.	
Технические характеристики	Воздухопроницаемость до 120 л/ч при разности давления в 70 мбар Монтажная резьба М12 х 1,5 устанавливается в стенки толщиной до 4 мм	
Материал	Полиамид	
Цвет	Эквивалент RAL 9005	
Комплект поставки	Вкл. контргайку	
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X	
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 68 IP X8	
Упаковка	5 шт.	
Вес нетто	0.015	
Gross weight	0.02	
Код ТНВЭД	39269097	
EAN	4028177516960	

© Rittal 2025

## Функции

ETIM 9	EC002009	
ETIM 8	EC002009	
ECLASS 8.0	27180715	

## Одобрения

Одобрения UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3