

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

Заглушка для сброса давления

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - Заглушка для сброса давления

Pressure relief stoppers in polyamide with integral sealing membrane, especially for enclosures which are exposed to changing climatic conditions (e.g. with outdoor siting).

Функции

Арт. №	SZ 2459.500
Описание продукта	Если корпуса подвержены меняющимся климатическим условиям, вследствие перепадов давления внутри закрытого корпуса может образоваться конденсат. Встроенные уплотнительные мембраны в заглушке для сброса давления в значительной степени предотвращают перепады давления и, следовательно, образование конденсата, а также дополнительно защищают от проникновения влаги снаружи. В целях защиты от загрязнения установка осуществляется на вертикальных поверхностях.
Технические характеристики	Воздухопроницаемость до 120 л/ч при разности давления в 70 мбар Монтажная резьба M12 x 1,5 устанавливается в стенки толщиной до 4 мм
Материал	Полиамид
Цвет	Эквивалент RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. контргайку
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 68 IP X8
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,015 kg
Gross weight	0,02 kg
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC002009

Функции

ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Описание продукта	SZ заглушка для сброса давления

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------
