
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.110 Светильник на светодиодах

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2500.110 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.





Функции

Арт. №	SZ 2500.110
Исполнение	без розетки
Преимущества	Оптимальное освещение в шкафу
	На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
	Подходящее оборудование для любого случая применения
Исполнение	без розетки
Материал	Корпус светильника: прессованный алюминий
	Light cover: Polycarbonate
	Торцы светильника: ПК-АБС
Цвет	Корпус: RAL 7016
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Номинальная мощность	7 Вт
Возможности подключения	Ввод питания, 2-пол.
	Сквозное подключение, 2-пол.
	Концевой выключатель двери
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)

© Rittal 2025

Функции

Тип монтажа светильника	На винтах
	На зажимах
	Магнитное крепление (комплектующие)
Возможности монтажа	Для установки в компактные распределительные шкафы АХ
	необходима шина для внутреннего монтажа АХ и монтажный
	уголок
	Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток	600 lm
Цвет светового излучения	4000 K (нейтрально-белый)
Указание	Комплектующие для подключения необходимо заказывать
	отдельно
Размер	Ширина: 337 мм
	Высота: 55 мм
	Глубина: 23 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C55 °C
Номинальное рабочее	100 В - 230 В, 1∼, 50 Гц/60 Гц
напряжение	
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 20
529	
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.263
Gross weight	0.351
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177806948
E-Number Sweden	E3465306
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	ENEC
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025