

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.213

### Светильник на светодиодах

Состояние: 22.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.213 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.



## ФУНКЦИИ

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Арт. №                  | SZ 2500.213  |
| Исполнение              | с розеткой   |
| Преимущества            | Оптимальное освещение в шкафу<br>На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах<br>Подходящее оборудование для любого случая применения |
| Исполнение              | Розетка<br>Поворотный разъем 90°<br>Изменение распределения света  |
| Материал                | Корпус светильника: прессованный алюминий<br>Light cover: Polycarbonate<br>Торцы светильника: ПК-АБС   |
| Цвет                    | Корпус: RAL 7016   |
| Комплект поставки       | Вкл. крепежные винты   |
| Номинальная мощность    | 11 Вт  |
| Возможности подключения | Ввод питания, 3-пол.<br>Сквозное подключение, 3-пол.<br>Концевой выключатель двери   |

# ФУНКЦИИ

|  |   |
|--|---|
| Overvoltage category                               | II  |
| Класс защиты                                       | II (с защитной изоляцией)                                       |
| Тип монтажа светильника                            | На винтах<br>На зажимах   |
| Rated impulse withstand voltage,<br>phase to earth | 2500 В AC   |
| Номинальное напряжение<br>изоляции                 | 300 В AC  |
| Возможности монтажа                                | Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм            |
| Световой поток                                     | 900 lm  |
| Цвет светового излучения                           | 4000 K (нейтрально-белый)                                       |
| Указание   | Комплектующие для подключения необходимо заказывать<br>отдельно |
| Размер   | Ширина: 437 мм<br>Высота: 80 мм<br>Глубина: 44 мм               |
| Диапазон рабочих температур                        | -20 °C...55 °C  |
| Розетки  | СН (тип J, SEV 1011)  |
| Номинальное рабочее<br>напряжение                  | 100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц                                  |
| Исполнение розетки                                 | СН (тип J, SEV 1011)  |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60<br>529              | IP 20   |
| Упаковка   | 1 шт.   |
| Вес нетто  | 0,6 kg  |
| Gross weight                                       | 0,62 kg   |
| Код ТНВЭД  | 94054990  |
| ETIM 9   | EC000321  |
| ETIM 8   | EC000321  |
| ECLASS 8.0   | 27189241  |

# ФУНКЦИИ

---

Описание продукта

SZ светильник на светодиодах, 900 Люмен, L: 437 мм, 100-230 В, с розеткой для Швейцарии

## Одобрения

---

Одобрения

ENEC

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK