

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.220

Светильник на светодиодах

Состояние: 09.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.220 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.



Функции

Арт. №	SZ 2500.220
Исполнение	без розетки
Преимущества	Оптимальное освещение в шкафу На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах Подходящее оборудование для любого случая применения
Исполнение	Поворотный разъем 90° Изменение распределения света
Материал	Корпус светильника: прессованный алюминий Light cover: Polycarbonate Торцы светильника: ПК-АБС
Цвет	Корпус: RAL 7016
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Номинальная мощность	11 Вт
Возможности подключения	Ввод питания, 2-пол. Сквозное подключение, 2-пол. Концевой выключатель двери
Класс защиты	III (SELV)

Функции

Тип монтажа светильника	На винтах На зажимах Магнитное крепление (комплектующие)
Возможности монтажа	Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток	900 lm
Цвет светового излучения	4000 К (нейтрально-белый)
Указание	Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
Размер	Ширина: 437 мм Высота: 75 мм Глубина: 23 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °С...55 °С
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,394 kg
Gross weight	0,54 kg
Код ТНВЭД	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Описание продукта	SZ светильник на светодиодах, 900 Люмен, L: 437 мм, 24 В DC

Одобрения

Одобрения

Одобрения

CQC
ENEC
UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK