Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.310 Светильник на светодиодах

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2500.310 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.





Функции

Арт. №	SZ 2500.310
Исполнение	с розеткой, с датчиком движения
Преимущества	Оптимальное освещение в шкафу
	На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
	Подходящее оборудование для любого случая применения
Исполнение	Датчик движения
	Розетка
	Поворотный разъем 90°
	Изменение направления света
	Изменение распределения света
Материал	Корпус светильника: прессованный алюминий
	Light cover: Polycarbonate
	Торцы светильника: ПК-АБС
Цвет	Корпус: RAL 7016
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Номинальная мощность	13 Вт
Возможности подключения	Ввод питания, 3-пол.
	Сквозное подключение, 3-пол.

© Rittal 2025

Функции

Motion detector	да
Overvoltage category	II
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Тип монтажа светильника	На винтах На зажимах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 B AC
Номинальное напряжение изоляции	300 B AC
Возможности монтажа	Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток	1 200 lm
Цвет светового излучения	4000 K (нейтрально-белый)
Указание	Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
Размер	Ширина: 437 мм Высота: 85 мм Глубина: 44 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C55 °C
Розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Исполнение розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.6
Gross weight	0.69
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177806986
ETIM 9	EC000321

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC ENEC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025