

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.314

Светильник на светодиодах

Состояние: 10.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.314 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.



Функции

| | |
|-------------------------|--|
| Арт. № | SZ 2500.314 |
| Исполнение | с розеткой, с датчиком движения |
| Преимущества | Оптимальное освещение в шкафу На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах Подходящее оборудование для любого случая применения |
| Исполнение | Датчик движения Розетка Поворотный разъем 90° Изменение направления света Изменение распределения света |
| Материал | Корпус светильника: прессованный алюминий Light cover: Polycarbonate Торцы светильника: ПК-АБС |
| Цвет | Корпус: RAL 7016 |
| Комплект поставки | Вкл. крепежные винты |
| Номинальная мощность | 13 Вт |
| Возможности подключения | Ввод питания, 3-пол. Сквозное подключение, 3-пол. |

Функции

| | |
|---|--|
| Motion detector | да |
| Overvoltage category | II |
| Класс защиты | II (с защитной изоляцией) |
| Тип монтажа светильника | На винтах На зажимах |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 В AC |
| Номинальное напряжение изоляции | 300 В AC |
| Возможности монтажа | Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм |
| Световой поток | 1 200 lm |
| Цвет светового излучения | 4000 К (нейтрально-белый) |
| Указание | Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно |
| Размер | Ширина: 437 мм Высота: 85 мм Глубина: 44 мм |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C...55 °C |
| Розетки | USA/CDN (тип В, NEMA 5-15) |
| Номинальное рабочее напряжение | 100 В - 125 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Исполнение розетки | USA/CDN (тип В, NEMA 5-15) |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 20 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0,6 kg |
| Gross weight | 0,684 kg |
| Код THWЭД | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |

Функции

ECLASS 8.0

27189241

Описание продукта

SZ светильник на светодиодах, 1200 Люмен, L: 437 мм, 100-125 В, с датчиком движения

Одобрения

Одобрения

ENEC
UL

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
PCF-declaration