


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.711

Розеточный бокс

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.711 - Розеточный бокс для светильников на светодиодах

В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.



Функции

| | |
|-------------------------|---|
| Арт. № | SZ 2500.711 |
| Описание продукта | В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения. |
| Преимущества | Те же комплектующие для подключения, что и у светильников на светодиодах Каскадирование со светильником на светодиодах Возможен гибкий монтаж в любом месте шкафа и на трубчатую раму двери Эргономичное расположение розеточного бокса на поверхностях Не требуется дополнительных затрат на прокладку кабеля и интеграции в токовый контур светильника на светодиодах |
| Материал | Пластик |
| Цвет | RAL 7016 |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Возможности подключения | Ввод питания, 3-пол. Сквозное подключение, 3-пол. |

Функции

| | |
|--------------------------------|---|
| Указание | В зависимости от исполнения возможно последовательное подключение или 3-полюсный ввод питания |
| Размер | Ширина: 163 мм Высота: 68 мм Глубина: 43,5 мм |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C...55 °C |
| Розетки | GB (тип G, BS 1363) |
| Номинальное рабочее напряжение | 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0,275 kg |
| Gross weight | 0,281 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 1,6 |
| Код ТНВЭД | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Описание продукта | SZ розеточный бокс для светильника на светодиодах, с розеткой для Великобритании, GB (тип G, BS 1363) |

Одобрения

| | |
|------------|--|
| Объяснения | Декларация о соответствии PCF-declaration |
|------------|--|