


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.712

## Розеточный бокс

Состояние: 22.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.712 - Розеточный бокс для светильников на светодиодах

В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.



## Функции

Арт. №	SZ 2500.712
Описание продукта	В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.
Преимущества	Те же комплектующие для подключения, что и у светильников на светодиодах Каскадирование со светильником на светодиодах Возможен гибкий монтаж в любом месте шкафа и на трубчатую раму двери Эргономичное расположение розеточного бокса на поверхностях Не требуется дополнительных затрат на прокладку кабеля и интеграции в токовый контур светильника на светодиодах
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7016
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности подключения	Ввод питания, 3-пол. Сквозное подключение, 3-пол.

## Функции

Указание	В зависимости от исполнения возможно последовательное подключение или 3-полюсный ввод питания
Размер	Ширина: 163 мм Высота: 68 мм Глубина: 43,5 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...55 °C
Розетки	F/B (тип E, CEE 7/5)
Номинальное рабочее напряжение	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,25 kg
Gross weight	0,271 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,6
Код ТНВЭД	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Описание продукта	SZ розеточный бокс для светильника на светодиодах, с розеткой для Франции/Бельгии, F/B (тип E, CEE 7/5)

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии PCF-declaration
------------	--