## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.713 Розеточный бокс

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




# SZ 2500.713 - Розеточный бокс для светильников на светодиодах

В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.







#### Функции

Арт. №	SZ 2500.713
Описание продукта	В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.
Преимущества	Те же комплектующие для подключения, что и у светильников на светодиодах Каскадирование со светильником на светодиодах Возможен гибкий монтаж в любом месте шкафа и на трубчатую раму двери Эргономичное расположение розеточного бокса на поверхностях Не требуется дополнительных затрат на прокладку кабеля и интеграции в токовый контур светильника на светодиодах
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7016
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности подключения	Ввод питания, 3-пол. Сквозное подключение, 3-пол.

© Rittal 2025

### Функции

Указание	В зависимости от исполнения возможно последовательное подключение или 3-полюсный ввод питания
Размер	Ширина: 163 мм
	Высота: 68 мм
	Глубина: 43,5 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C55 °C
Розетки	СН (тип J, SEV 1011)
Номинальное рабочее	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
напряжение	
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.25
Gross weight	0.267
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177956858
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

## Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3