



AX 2503.020

Настенное крепление

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Настенное крепление для AX из листовой стали, KX из листовой стали, AX IT, EL

Оптимально для удобного монтажа настенных корпусов одним человеком в том числе в стесненных условиях.



Функции

Арт. №	AX 2503.020
Описание продукта	Оптимально для удобного монтажа настенных корпусов одним человеком в том числе в стесненных условиях.
Преимущества	Прямой монтаж сзади с помощью самонарезающего винта для притягивания корпуса Простое навешивание настенного держателя на смонтированный винт на стене Благодаря различным положениям монтажа, настенное крепление может быть оптимально адаптировано к местным особенностям В качестве альтернативы самонарезающему винту держатель может быть также закреплен винтом и гайкой изнутри Дополнительная возможность крепления с помощью гайки при динамических нагрузках
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки	Настенное крепление Заглушки Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены	40 мм

Функции

Подходит для	Тип корпуса: AX листовая сталь KX листовая сталь AX IT EL AX wall-mounted enclosure, 3-part
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,56 kg
Gross weight	0,568 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	SZ настенное крепление, для AX и KX, листовая сталь, расстояние до стены: 40 мм

Одобрения

Одобрения	DNV-GL UL + C-UL - FTТА
-----------	----------------------------