

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2509.010

Рым-болты для транспортировки

Состояние: 25.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2509.010 - Рым-болты для транспортировки для AX, AE

Для транспортировки распределительных шкафов, с усиливающей пластиной для подкладывания.



ФУНКЦИИ

Арт. №	AX 2509.010
Описание продукта	Для транспортировки распределительных шкафов, с усиливающей пластиной для подкладывания.
Комплект поставки	Рым-болты для транспортировки усиливающей пластиной
Размер	Резьба: M12
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Подходит для	Тип корпуса: AX AE
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0,62 kg
Gross weight	0,66 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73182900
ETIM 9	EC002621

ФУНКЦИИ

ETIM 8 EC002621

ECLASS 8.0 27189262

Описание продукта АХ рым-болты для транспортировки

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA