Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





АХ 2509.010 Рым-болты для транспортировки

Состояние: 19.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 2509.010 - Рым-болты для транспортировки для АХ, АЕ

Для транспортировки распределительных шкафов, с усиливающей пластиной для подкладывания.



Функции

A NO	AV 0500 040	
Арт. №	AX 2509.010	
Описание продукта	Для транспортировки распределительных шкафов, с	
	усиливающей пластиной для подкладывания.	
Комплект поставки	Рым-болты для транспортировки	
NOMIDIENT HOCTABRA		
	усиливающей пластиной	
Размер	Резьба: М12	
Type rating согл. UL 50E	Type 1	
	Type 12	
Подходит для	Тип корпуса: АХ	
	AE	
Упаковка	2 шт.	
Вес нетто	0.62	
Gross weight	0.66	
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight,	
	approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	73182900	
EAN	4028177938298	

© Rittal 2025

Функции

ETIM 9	EC002621	
ETIM 8	EC002621	
ECLASS 8.0	27189262	

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3