


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2520.000**

**ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК**

Состояние: 04.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2520.000 - Поворотный замок

Cam lock, die-cast zinc with double-bit insert

## Функции

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Арт. №                    | SZ 2520.000   |
| Материал                  | Цинковое литье под давлением  |
| Поверхность               | Никелированная  |
| Комплект поставки         | Поставляется без ключей   |
| Указание к арт. №         | Заменяется на замочные вкладыши, исполнение С   |
| Замок                     | Замочный вкладыш: Вкладыш под ключ с двойной бородкой   |
| Подходит для типа корпуса | АЕ нержавеющая сталь с поворотным замком<br>На базе АЕ с поворотным замком нержавеющая сталь                |
| Упаковка                  | 1 шт.   |
| Вес нетто                 | 0,05 kg   |
| Gross weight              | 0,079 kg  |
| Код ТНВЭД                 | 83016000  |
| ETIM 9                    | EC000327  |
| ETIM 8                    | EC000327  |
| ECLASS 8.0                | 27409217  |
| Описание продукта         | SZ поворотный замок, цинковое литье под давлением, никелированный, со вкладышем под ключ с двойной бородкой |