


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2534.100

**Замок с профильным
полуцилиндром**

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2534.100 - Замок с профильным полуцилиндром для АЕ

Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой.

Функции

Арт. №	SZ 2534.100
Описание продукта	Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой. Защитный кожух блокируется профильным полуцилиндром длиной 40 мм или 45 мм (согл. DIN 18 252). Дополнительная крышка предохраняет цилиндр от попадания грязи. Степень защиты шкафа не снижается. Поставка без профильного полуцилиндра.
Материал	Цинковое литье под давлением
Цвет	RAL 7035
Указание	Не подходит для корпусов из нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316L) и при применении поворотного замка SZ 2304.000.
Подходит для арт. №	9785040 9785042
Подходит для типа корпуса	АЕ с поворотным замком Настенный корпус АЕ с поворотным замком На базе АЕ с поворотным замком
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,239 kg
Gross weight	0,257 kg
Код ТНВЭД	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Описание продукта	SZ замок с профильным полуцилиндром, для компактного распределительного шкафа АЕ, RAL 7035