Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2534.100

Замок с профильным полуцилиндром

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2534.100 - Замок с профильным полуцилиндром для AE

Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой.

Функции

Арт. №	SZ 2534.100
Описание продукта	Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой. Защитный кожух блокируется профильным полуцилиндром длиной 40 мм или 45 мм (согл. DIN 18 252). Дополнительная крышка предохраняет цилиндр опопадания грязи. Степень защиты шкафа не снижается. Поставка без профильного полуцилиндра.
Материал	Цинковое литье под давлением
Цвет	RAL 7035
Указание	Не подходит для корпусов из нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316L) и при применении поворотного замка SZ 2304.000.
Подходит для арт. №	9785040 9785042
Подходит для типа корпуса	АЕ с поворотным замком Настенный корпус АЕ с поворотным замком На базе АЕ с поворотным замком
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.239
Gross weight	0.257
Код ТНВЭД	83016000
EAN	4028177462946
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025