

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2534.100

Замок с профильным полуцилиндром

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2534.100 - Замок с профильным полуцилиндром для AE

Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой.

ФУНКЦИИ

| | |
|---------------------------|---|
| Арт. № | SZ 2534.100 |
| Описание продукта | Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой. Защитный кожух блокируется профильным полуцилиндром длиной 40 мм или 45 мм (согл. DIN 18 252). Дополнительная крышка предохраняет цилиндр от попадания грязи. Степень защиты шкафа не снижается. Поставка без профильного полуцилиндра. |
| Материал | Цинковое литье под давлением |
| Цвет | RAL 7035 |
| Указание | Не подходит для корпусов из нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316L) и при применении поворотного замка SZ 2304.000. |
| Подходит для арт. № | 9785040 9785042 |
| Подходит для типа корпуса | AE с поворотным замком Настенный корпус AE с поворотным замком На базе AE с поворотным замком |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.239 |
| Gross weight | 0.257 |
| Код ТНВЭД | 83016000 |
| EAN | 4028177462946 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |