


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2534.500**

**ЗАМОК С ПРОФИЛЬНЫМ  
ПОЛУЦИЛИНДРОМ**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2534.500 - Замок с профильным полуцилиндром для АЕ

Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2534.500
Описание продукта	Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой. Защитный кожух блокируется профильным полуцилиндром длиной 40 мм или 45 мм (согл. DIN 18 252). Дополнительная крышка предохраняет цилиндр от попадания грязи. Степень защиты шкафа не снижается. Поставка без профильного полуцилиндра.
Материал	Цинковое литье под давлением
Цвет	никелированная (матовая)
Указание	Не подходит для корпусов из нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316L) и при применении поворотного замка SZ 2304.000.
Подходит для арт. №	9785040 9785042
Подходит для типа корпуса	АЕ нержавеющая сталь с поворотным замком На базе АЕ с поворотным замком нержавеющая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.23
Gross weight	0.257
Код ТНВЭД	83016000
EAN	4028177149779
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217