## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES



## АХ 2537.100 - Мини-комфортная ручка АХ

Разблокированная ручка поворачивается для открывания замка.

#### Функции

Арт. №	AX 2537.100
Исполнение	Для замочных вкладышей и профильного полуцилиндра
Описание продукта	Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
Материал	Цинковое литье под давлением Пластик
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Замок	Исполнение замка: Prepared for lock inserts, version A, the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm
Подходит для типа корпуса	AX с поворотным замком листовая сталь AX IT с поворотным замком Электрошкафчики KX Секционная дверь VX CX one-piece console Console CX CX desk unit
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.29

© Rittal 2025

## Функции

Gross weight	0.3
Код ТНВЭД	83024110
EAN	4028177938342
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266

# Одобрения

Одобрения	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3