

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.300

Мини-комфортная ручка AX

Состояние: 28.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.300 - Мини-комфортная ручка AX

Разблокированная ручка поворачивается для открывания замка.

Функции

Арт. №	AX 2537.300
Исполнение	Для навесного замка, замочных вкладышей и профильного полуцилиндра
Описание продукта	Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
Материал	Цинковое литье под давлением Пластик
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Замок	Исполнение замка: Prepared for lock inserts, version A, the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm
Подходит для типа корпуса	AX с поворотным замком листовая сталь AX IT с поворотным замком Электрошкафчики KX Секционная дверь VX CX one-piece console Console CX CX desk unit
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,32 kg

Функции

Gross weight	0,324 kg
Код ТНВЭД	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Описание продукта	АХ мини-комфортная ручка, для АХ и КХ со поворотным замком под установку навесного замка, замочных вкладышей , или профильного полуцилиндра

Одобрения

Одобрения	DNV UL + C-UL - FTТА
-----------	-------------------------