

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Пластиковые фланш-панели для
ввода кабеля

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2560.010 - Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой

С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2560.010
Описание продукта	С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Размер	Ширина: 160 мм Глубина: 70 мм
Подходит для	Тип корпуса: AE
Фланш-панель	Размер: 1
Диапазон рабочих температур	-40 °C...70 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 при корректном монтаже
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Упаковка	10 шт.
Вес нетто	0.51
Gross weight	0.605

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД 39269097

EAN 4028177550254

E-Number Sweden E3404761

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECCLASS 8.0 27142421