## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2561.010



Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SZ 2561.010 - Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой

С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.

## Функции

Арт. №	SZ 2561.010
Описание продукта	С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у
	соответствующих корпусов.
Кол-во метрических	3 x M16
размеченных отверстий	5 x M20
	4 x M25
	2 x M32
	2 x M40
Размер	Ширина: 330 мм
	Глубина: 90 мм
Подходит для	Тип корпуса: АЕ
Фланш-панель	Размер: 3
Диапазон рабочих температур	-40 °C70 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 при корректном монтаже
Number knockouts	3
	5
	4
	2
	2

© Rittal 2025

## Функции

Metric diameter	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Упаковка	10 шт.
Вес нетто	1.13
Gross weight	1.396
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177550261
E-Number Sweden	E3404762
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3