

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

Пластиковые фланш-панели для
ввода кабеля

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.010 - Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой

С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2561.010
Описание продукта	С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Размер	Ширина: 330 мм Глубина: 90 мм
Подходит для	Тип корпуса: AE
Фланш-панель	Размер: 3
Диапазон рабочих температур	-40 °C...70 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 при корректном монтаже
Number knockouts	3 5 4 2 2

ФУНКЦИИ

Metric diameter	M16 M20 M25 M32 M40
Упаковка	10 шт.
Вес нетто	1.13
Gross weight	1.396
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177550261
E-Number Sweden	E3404762
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421