### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### SZ 2561.200


# Пластиковая фланш-панель, модульная

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SZ 2561.200 - Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для АХ

В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.







#### Функции

Арт. №	SZ 2561.200
Описание продукта	В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
Материал	Пластик согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
Number of rectangular cutouts	2
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.

© Rittal 2025 2

### Функции

Кол-во метрических	2 x M12
размеченных отверстий	1 x M16
	2 x M20
	1 x M25
	2 x M32
Размер	Ширина: 256 мм
	Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 1
Диапазон рабочих температур	-40 °C80 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Number knockouts	2
	1
	2
	1
	2
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.24
Gross weight	0.25
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177938397
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3

### Одобрения

Одобрения

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025