

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

**Пластиковая фланш-панель,
модульная**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.200 - Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для АХ

В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2562.200
Описание продукта	В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
Материал	Пластик согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
Number of rectangular cutouts	3
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.

ФУНКЦИИ

Кол-во метрических размеченных отверстий	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
Размер	Ширина: 339 мм Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 2
Диапазон рабочих температур	-40 °C...80 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Number knockouts	3 2 3 3 2
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.3
Gross weight	0.332
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177938403
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL - FTTA