
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2563.010



Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля

Состояние: 29.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2563.010 - Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой

С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.

Функции

Арт. №	SZ 2563.010
Описание продукта	С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у
	соответствующих корпусов.
Кол-во метрических	2 x M12
размеченных отверстий	4 x M16
	8 x M20
	13 x M25
	6 x M32
	4 x M40
	2 x M50
Размер	Ширина: 530 мм
	Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: АЕ
Фланш-панель	Размер: 5
Диапазон рабочих температур	-40 °C70 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 при корректном монтаже
Number knockouts	2
	4
	8
	13
	6
	4
	2

© Rittal 2025

Функции

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	1.75
Gross weight	1.949
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177550285
E-Number Sweden	E3404764
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3