


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.010

Пластиковые фланш-панели для  
ввода кабеля

Состояние: 30.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2563.010 - Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой

С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2563.010
Описание продукта	С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
Размер	Ширина: 530 мм Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: AE
Фланш-панель	Размер: 5
Диапазон рабочих температур	-40 °C...70 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 при корректном монтаже
Number knockouts	2 4 8 13 6 4 2

# ФУНКЦИИ

Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	1.75
Gross weight	1.949
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177550285
E-Number Sweden	E3404764
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECCLASS 8.0	27142421