Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2564.200

Пластиковая фланш-панель, модульная

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2564.200 - Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для АХ

В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.







Функции

SZ 2564.200
В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
Пластик согласно UL 94-V0
RAL 7035
1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
6
Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.

© Rittal 2025 2

Функции

Кол-во метрических	5 x M12
размеченных отверстий	4 x M16
	6 x M20
	5 x M25
	1 x M32
	1 x M40
Размер	Ширина: 534 мм
	Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 4
Диапазон рабочих температур	-40 °C80 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Number knockouts	5
	4
	6
	5
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.54
Gross weight	0.573
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177938427
ETIM 9	EC000211

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025