

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2564.200**

**Пластиковая фланш-панель,  
модульная**

Состояние: 29.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2564.200 - Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для АХ

В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2564.200
Описание продукта	В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
Материал	Пластик согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
Number of rectangular cutouts	6
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.

# ФУНКЦИИ

Кол-во метрических размеченных отверстий	5 x M12 4 x M16 6 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40
Размер	Ширина: 534 мм Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: АХ
Фланш-панель	Размер: 4
Диапазон рабочих температур	-40 °C...80 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Number knockouts	5 4 6 5 1 1
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.54
Gross weight	0.573
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177938427
ETIM 9	EC000211

# ФУНКЦИИ

---

ETIM 8 EC000211

---

ECLASS 8.0 27142421

## Одобрения

---

Одобрения UL + C-UL - FTTA