

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2564.300

Пластиковая фланш-панель

Состояние: 11.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2564.300 - Пластиковая фланш-панель с мембранами, для АХ

Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель.

Функции

Арт. №	SZ 2564.300
Описание продукта	Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель.
Материал	Пластик согласно UL 94-V0
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Размер	Ширина: 534 мм Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: АХ
Фланш-панель	Размер: 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
No. of cable entries and Ø (mm) min.-max.	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,7 kg
Gross weight	0,736 kg
Код ТНВЭД	39269097

Функции

ETIM 9	EC000211
--------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

Описание продукта	SZ пластиковые фланш-панели, для AX, с мембранами, ШГ: 534x149 мм, для фланш-панелей размер 4
-------------------	--

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
-----------	------------------