Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2564.300 Пластиковая фланш-панель

Состояние: 25.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2564.300 - Пластиковая фланш-панель с мембранами, для АХ

Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель.

Функции

Арт. №	SZ 2564.300
Описание продукта	Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель
Материал	Пластик согласно UL 94-V0
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Размер	Ширина: 534 мм
	Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
No. of cable entries and Ø (mm)	28 x 5-11
minmax.	48 x 10-15
	8 x 15-25
	2 x 19-34
	2 x 26-35
	2 x 26-54
	1 x 50-110
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.7
Gross weight	0.736

© Rittal 2025

Функции

EAN	4028177935723
E-Number Sweden	E3465291
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3