

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.200

Пластиковая фланш-панель, модульная

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2567.200 - Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для АХ

В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2567.200
Описание продукта	В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
Материал	Пластик согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
Number of rectangular cutouts	6
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.

ФУНКЦИИ

Кол-во метрических размеченных отверстий	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 3 x M32 1 x M40 1 x M50
Размер	Ширина: 436 мм Глубина: 221 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 7
Диапазон рабочих температур	-40 °C...80 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Number knockouts	4 5 5 4 3 1 1
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.58
Gross weight	0.601
Код ТНВЭД	39269097

ФУНКЦИИ

EAN	4028177938458
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------