Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2567.200

Пластиковая фланш-панель, модульная


Состояние: 29.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2567.200 - Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для АХ

В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.







Функции

Арт. №	SZ 2567.200
Описание продукта	В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
Материал	Пластик согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
Number of rectangular cutouts	6
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.

© Rittal 2025 2

Функции

Кол-во метрических	4 x M12
размеченных отверстий	5 x M16
	5 x M20
	4 x M25
	3 x M32
	1 x M40
	1 x M50
Размер	Ширина: 436 мм
	Глубина: 221 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 7
Диапазон рабочих температур	-40 °C80 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Number knockouts	4
	5
	5
	4
	3
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.58
Gross weight	0.601

© Rittal 2025 3

Функции

EAN	4028177938458
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 4