


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.200

**Пластиковая фланш-панель,
модульная**

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.200 - Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для AX

В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается.
Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.



Функции

Арт. №	SZ 2567.200
Описание продукта	В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
Материал	Пластик согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
Number of rectangular cutouts	6
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.

Функции

Кол-во метрических размеченных отверстий	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 3 x M32 1 x M40 1 x M50
Размер	Ширина: 436 мм Глубина: 221 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 7
Диапазон рабочих температур	-40 °C...80 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,58 kg
Gross weight	0,601 kg
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Описание продукта	SZ пластиковая фланш-панель, модульная с метрическими размеченными отверстиями, для AX, ШГ: 436 x 221 мм

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
-----------	------------------