Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





АХ 2571.100 Металлическая фланш-панель

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 2571.100 - Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для АХ

Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.

Функции

Арт. №	AX 2571.100	
Описание продукта	Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.	
Материал	Листовая сталь	
Цвет	RAL 7035	
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у	
	соответствующих корпусов.	
Кол-во метрических	2 x M12	
размеченных отверстий	2 x M16	
	9 x M20	
	5 x M25	
	1 x M32	
	1 x M40	
Размер	Ширина: 256 мм	
	Глубина: 149 мм	
Подходит для	Тип корпуса: AX	
Фланш-панель	Размер: 1	
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже	
Type rating согл. UL 50E	Type 1	
	Type 12K	

© Rittal 2025

Функции

Number knockouts	2
	2
	9
	5
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.46
Gross weight	0.469
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73079100
EAN	4028177925304
E-Number Sweden	E3465295
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA	

© Rittal 2025 3