Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





АХ 2572.100 Металлическая фланш-панель

Состояние: 03.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 2572.100 - Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для АХ

Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.

Функции

Арт. №	AX 2572.100
Описание продукта	Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у
	соответствующих корпусов.
Кол-во метрических	6 x M16
размеченных отверстий	4 x M20
	10 x M25
	2 x M32
	2 x M40
Размер	Ширина: 339 мм
	Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 2
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12K
Number knockouts	6
	4
	10
	2
	2

© Rittal 2025

Функции

Metric diameter	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.6
Gross weight	0.605
PCF per pack (cradle-to-gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73079100
EAN	4028177925236
E-Number Sweden	E3465296
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Одобрения

TTA

© Rittal 2025 3