



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2573.000

Эластичный прижимной профиль

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2573.000 - Эластичный прижимной профиль

Для уплотнения кабельного ввода между панелями основания, лучше всего подходит для кабелей с одинаковым сечением.

Функции

Арт. №	SZ 2573.000
Описание продукта	Для уплотнения кабельного ввода между панелями основания. Особенно подходит для одинаковых сечений кабеля.
Материал	Пенистый полиуретан Сечение: 30 x 30 мм
Длина	3 м
Подходит для	Тип корпуса: VX Тип корпуса: TS Тип корпуса: TP
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55 при корректном монтаже
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,11 kg
Gross weight	0,133 kg
Код ТНВЭД	40169997
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	SZ эластичный прижимной профиль, L: 3000 мм