Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2574.100 Металлическая фланш-панель

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 2574.100 - Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для АХ

Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.

Функции

Арт. №	AX 2574.100
Описание продукта	Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у
	соответствующих корпусов.
Кол-во метрических	1 x M12
размеченных отверстий	6 x M16
	8 x M20
	11 x M25
	6 x M32
	4 x M40
Размер	Ширина: 534 мм
	Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12K

© Rittal 2025

Функции

Number knockouts	1	
	6	
	8	
	11	
	6	
	4	
Metric diameter	M12	
	M16	
	M20	
	M25	
	M32	
	M40	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	0.98	
Gross weight	0.98	
PCF per pack (cradle-to-gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the produ approximately calculated and self-declared		
Код ТНВЭД	73079100	
EAN	4028177925212	
E-Number Sweden	E3465298	
ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
CLASS 8.0 27142421		

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3