

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



AX 2574.100

Металлическая фланш-панель

Состояние: 31.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2574.100 - Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для AX

Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AX 2574.100
Описание продукта	Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий	1 x M12 6 x M16 8 x M20 11 x M25 6 x M32 4 x M40
Размер	Ширина: 534 мм Глубина: 149 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12K

## ФУНКЦИИ

Number knockouts	1
	6
	8
	11
	6
	4
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.98
Gross weight	0.98
PCF per pack (cradle-to-gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73079100
EAN	4028177925212
E-Number Sweden	E3465298
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------