



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2576.100**

**Металлическая фланш-панель**

Состояние: 20.08.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2576.100 - Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для AX

Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.

## Функции

Арт. №	AX 2576.100
Описание продукта	Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий	2 x M12 10 x M16 8 x M20 18 x M25 4 x M32 4 x M40
Размер	Ширина: 401 мм Глубина: 221 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 6
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12K

## Функции

---

Number knockouts	2 10 8 18 4 4
------------------	------------------------------

---

Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
-----------------	--

---

Упаковка	1 шт.
----------	-------

---

Вес нетто	1.07
-----------	------

---

Gross weight	1.073
--------------	-------

---

PCF per pack (cradle-to-gate)	5,4 kg CO2 eq (Cat B)
-------------------------------	-----------------------

---

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
----------------------	--

---

Код ТНВЭД	73079100
-----------	----------

---

EAN	4028177925281
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3465300
-----------------	----------

---

ETIM 9	EC000211
--------	----------

---

ETIM 8	EC000211
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

---

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
-----------	------------------