

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2577.010

Пластиковые ручки

Состояние: 15.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2577.010 - Пластиковые ручки для поворотных замков

Альтернатива стандартному замочному вкладышу с предохранительным цилиндром или без него.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2577.010
Исполнение	A
Описание продукта	Альтернатива стандартному замочному вкладышу с предохранительным цилиндром или без него.
Материал	Корпус из усиленного стекловолокном полиамида Запорный язычок: Пластик Уплотнение: ПБ Зажим: листовая сталь, оцинкованная
Цвет	RAL 9011
Комплект поставки	Поставка производится без ключа Пластиковая ручка Уплотнение Зажим Запорный язычок АХ Запорный язычок КХ Крепежный винт
Указание	Другие ширины по запросу.
Указание к арт. №	У вкладыша Е1 ключ можно извлечь только в закрытом состоянии. Это означает, что на корпусе можно использовать только одну пластиковую ручку 2577.010. Для дополнительного второго запирания может использоваться только пластиковыми ручками 2533.100 без замочного вкладыша.
Замок	Замочный вкладыш: Замок Е1
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.111

ФУНКЦИИ

Gross weight	0.111
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177952423
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECCLASS 8.0	27409217