Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2577.010 Пластиковые ручки

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2577.010 - Пластиковые ручки для поворотных замков

Альтернатива стандартному замочному вкладышу с предохранительным цилиндром или без него.

Функции

Арт. №	SZ 2577.010
Исполнение	A
Описание продукта	Альтернатива стандартному замочному вкладышу с
	предохранительным цилиндром или без него.
Материал	Корпус из усиленного стекловолокном полиамида
	Запорный язычок: Пластик
	Уплотнение: ПБ
	Зажим: листовая сталь, оцинкованная
Цвет	RAL 9011
Комплект поставки	Поставка производится без ключа
	Пластиковая ручка
	Уплотнение
	Зажим
	Запорный язычок АХ
	Запорный язычок КХ
	Крепежный винт
Указание	Другие ширины по запросу.
Указание к арт. №	У вкладыша Е1 ключ можно извлечь только в закрытом
	состоянии. Это означает, что на корпусе можно использовать
	только одну пластиковую ручку 2577.010. Для
	дополнительного второго запирания может использоваться
	только пластиковыми ручками 2533.100 без замочного
	вкладыша.
Замок	Замочный вкладыш: Замок Е1
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.111

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	0.111
Код ТНВЭД	39263000
EAN	4028177952423
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 3