Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





АХ 2577.100 Металлическая фланш-панель

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 2577.100 - Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для АХ

Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.

Функции

Арт. №	AX 2577.100	
Описание продукта	Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.	
Материал	Листовая сталь	
Цвет	RAL 7035	
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у	
	соответствующих корпусов.	
Кол-во метрических	6 x M12	
размеченных отверстий	10 x M16	
	8 x M20	
	20 x M25	
	4 x M32	
	4 x M40	
—————————————————————————————————————	Ширина: 436 мм	
	Глубина: 221 мм	
Подходит для	Тип корпуса: AX	
Фланш-панель	Размер: 7	
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже	
Type rating согл. UL 50E	Type 1	
	Type 12K	

© Rittal 2025

Функции

Number knockouts	6	
	10	
	8	
	20	
	4	
	4	
Metric diameter	M12	
	M16	
	M20	
	M25	
	M32	
	M40	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	1.136	
Gross weight	1.146	
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	ry Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	73079100	
EAN	4028177925267	
E-Number Sweden	E3465301	
ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3