


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2577.100

Металлическая фланш-панель

Состояние: 29.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2577.100 - Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для AX

Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.

ФУНКЦИИ

Арт. №	AX 2577.100
Описание продукта	Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий	6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40
Размер	Ширина: 436 мм Глубина: 221 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX
Фланш-панель	Размер: 7
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12K

ФУНКЦИИ

Number knockouts	6 10 8 20 4 4
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.136
Gross weight	1.146
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73079100
EAN	4028177925267
E-Number Sweden	E3465301
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------